

**Pozidriv-schroevendraaierdop, 1/4 inch, Kruiskopmaat: 2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	631630 2
GTIN	4045197772916
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

voor schroef-Ø: 3,1 - 5,2 mm

Ø aandrijfzijde: 11 mm

Lengte: 25 mm

Technische beschrijving

Ø aandrijfzijde	11 mm
Lengte	25 mm
Kruiskopmaat	2
voor schroef-Ø	3,1 - 5,2 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd

Producttype

Dop