

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde borstel op stift Messingdraad 0,20 mm, Borstel-Ø
D1×bezettingsbreedte L1: 30X6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574350 30X6
GTIN	4017359007068
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, **schacht-Ø 6 mm.**

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.

Voor veeleisende afbraam- en borstelwerkzaamheden op NE-metalen.

Technische beschrijving

Lengte borsteldeel H ₁	6 mm
Borsteldraaddikte	0,2 mm
Maximaal toerental	20000 min ⁻¹
Borstel-Ø D ₁	30 mm
Bezettingsbreedte L ₁	6 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Bezettingmateriaal	Messingdraad
Draaiing van draaddelen	gegolfd

Producttype

Ronde borstel