


**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde borstel op stift Volledig RVS, 0,20 mm, Borstel-Ø  
D1×bezettingsbreedte L1: 70X16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574255 70X16
GTIN	4017359123737
Artikelklasse	57L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, **stift-Ø 6 mm.**

Alle bestanddelen van roestvrij staal.

**Toepassing:**

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.

Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.

**Technische beschrijving**

Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	19 mm
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	70 mm
Borsteldraaddikte	0,2 mm
Maximaal toerental	15000 min <sup>-1</sup>
Bezettingsbreedte L <sub>1</sub>	18 mm

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Producttype	Ronde borstel