


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde borstel op stift RVS-draad 0,30 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 70X10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574200 70X10
GTIN	4017359009819
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, **schacht-Ø 6 mm.**

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect. Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.

Technische beschrijving

Borstel-Ø D ₁	70 mm
Lengte borsteldeel H ₁	19 mm
Maximaal toerental	15000 min ⁻¹
Borsteldraaddikte	0,3 mm
Bezettingsbreedte L ₁	10 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm

Bezettingmateriaal	RVS-draad
Draaiing van draaddelen	gegolfd
Producttype	Ronde borstel