


**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde borstel RVS-draad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×boring-Ø d1 / schroefdraad M: 125XM14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	571250 125XM14
GTIN	4017359053768
Artikelklasse	57L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Rechte ronde borstel met gladde draad, 0,50 mm, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

**Toepassing:**

**Linksom gedraaid**, vroegtijdig opendraaien wordt betrouwbaar voorkomen.

Voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken. Met **inwendige schroefdraad M14**, voor directe opname **op haakse slijpers**.

**Technische beschrijving**

Bezetting breedte L <sub>1</sub>	14 mm
Schroefdraad M	M14
Bezetting materiaal	RVS-draad
Draaiing van draaddelen	linksom gedraaid
Producttype	Ronde borstel

