

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Penseelborstel met gedraaide draad staaldraad, Borstel-Ø D1×
borsteldraaddikte: 6X0,35mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574800 6X0,35
GTIN	4017359208892
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Glad, **gedraaid** draad, geperst in stalen huls, **schacht-Ø 6 mm**, gelijkmatige draaddichtheid, uiterst slijtbestendig.

Toepassing:

Voor het ontbramen, het verwijderen van slakken en voor alle middelzware tot zware borstelwerkzaamheden.

Enkelvoudige penseelborstels voor uiterst nauwkeurig werken.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	4500 min ⁻¹
Borsteldraaddikte	0,35 mm
Borstel-Ø D ₁	6 mm
Lengte borsteldeel H ₁	25 mm
Aantal gedraaide draaddelen	1
Schacht-Ø D _s	6 mm
Bezettingmateriaal	Staaldraad
Draaiing van draaddelen	linksom gedraaid
Producttype	Penseelborstel

