



Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 13-delig



Bestelgegevens

Bestelnummer	637945
GTIN	4013288182159
Artikelklasse	63F

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Doppen met **klemfunctie** en kartelrand op het achterste uiteinde voor een goede grip bij handbediening.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 – M12.

Inhoud:

Ratel met omschakelpal en verlengstuk nr. 640385.

Levering:

Doppen 6-kant: 10 st. gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Verlengstuk met sneldraaihuls: 1 st. 250 mm

Ratel: 1 st. nr. 640385 met omschakelpal en verlengstuk 341 mm

Opgeborgen in: Stoffen vouwtas met klittenbandsluiting

Hoogte: 73 mm

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 10-19 mm

Technische beschrijving

Bitsoort	6-kant dopsleutel
Sleutelwijdtematen	metrisch

Aantal delen	13
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	10-19 mm
Fabrikantnummer	8006 SC 1
Verpakking	Stoffen vouwtas, klittenbandsluiting
Lengte	325 mm
Breedte	148 mm
Hoogte	73 mm
Producttype	Dopsleutel