

*intercable***Grote perstang, Type: 50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	729970 50
GTIN	8014212198730
Artikelklasse	76C

Omschrijving**Uitvoering:**

sterke kop met overbrenging en ingebouwde, draaibare profielschijven. Buisarmen met kunststof handgrepen. Actieve doorsnede zichtbaar op de profielschijven.

Met innovatieve i-persing, geschikt voor meerdraads, meerdraads gecomprimeerde en fijndraads kabels. Door de i-persing worden aanhaalwaarden bereikt die ver boven de normale vereisten liggen.

Toepassing:

voor niet-geïsoleerde **buiskabelschoenen** en **buisverbinders** (normale uitvoering).

Opmerking:

niet geschikt voor perskabelschoenen volgens DIN en voor Franse CNF-kabelschoenen. Perstangen voor DIN- en Franse CNF-kabelschoenen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Gewicht	1,5 kg
totale lengte	380 mm
Voor draaddoorsnede	6 - 50 mm ²
Producttype	Krimptang

Accessoires

Reserve-persbekken, set Type 50

729975 50