



## 12-kant dop, 1/4 inch, Sleutelwijdte: 9/16inch



### Bestelgegevens

Bestelnummer	631105 9/16
GTIN	4018754001583
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Schiet niet over de boutkophoeken; boutkoppen en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst met **AS-Drive**-profiel.

#### Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

### Technische beschrijving

Lengte	24 mm
Sleutelwijdte	9/16 inch
Ø uitgangzijde	18,8 mm
Sleutelwijdte	14,29 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Producttype	Dop

