

**12-kant dop, 1/4 inch, Sleutelwijdte: 1 1/32 inch****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 631105 11/32 |
| GTIN | 4018754001545 |
| Artikelklasse | 63A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Schiet niet over de boutkophoeken; boutkoppen en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst met **AS-Drive**-profiel.

Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|--------------------|
| Sleutelwijdte | 11/32 inch |
| Sleutelwijdte | 8,73 mm |
| Ø uitgangzijde | 12,7 mm |
| Lengte | 23 mm |
| Aandrijfvierkant | 1/4 inch |
| Bitsoort | 12-kant dopsleutel |
| Producttype | Dop |

