



Aan de zijkant verstelbare moersleutel, Totale lengte: 205 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	813940 205
GTIN	7314150191222
Artikelklasse	83F

Omschrijving

Uitvoering:

Met ergonomische greep van thermoplastisch elastomeer. Bekpositie 15°. Precisiegehard, behandeld met roestwerend middel en verchromd. Meetschaal in mm aan linkerkant.

Norm:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532

Maximale sleutelwijdte: 27 mm

totale lengte: 8 inch

Technische beschrijving

totale lengte	205 mm
totale lengte	8 inch
Maximale sleutelwijdte	27 mm
Gewicht	300 g
Norm	UNE 16532
Norm	ASME B107.8M-2003
Norm	ISO 6787
Bekstand	15 graden
Productieproces	precisiegehard en behandeld met roestwerend middel
Materiaal	Hoogrendement-staallegering

Oppervlak	verchromd
vonkvrij	nee
Wisselbekken	nee
Schaalverdeling	ja
Ratelfunctie	nee
Beklede greep	ja