



Kartelfreesgereedschap universeel, Schachtgrootte: 20mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 290200 20 |
| GTIN | 4030741639036 |
| Artikelklasse | 29H |

Omschrijving

Uitvoering:

Modulaire opbouw: Universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.

HM-lagerbus voor een hogere slijtvastheid.

Snelle gereedschapsinstelling door instelspindel.

Draadpen in de schacht voor correctie van de vrijloophoek. Driepuntsaanslag voor exacte aspositionering. Radiale en axiale vergrendeling voor optimale gereedschapsgeleiding.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Schacht hoogte | 20 mm |
| HM-bus, dekring, schroef | 299920 1 |
| voor kartelboring- $\varnothing d_2$ | 8 mm |
| voor kartelbreedte b | 6 mm |
| Schacht breedte | 20 mm |
| voor kartel- $\varnothing d_1$ | 25 mm |
| Werkgebied | 10 - 300 mm |
| Snijrichting | links en rechts |
| voor kartelprofiel | RBR30° 1×AA |
| voor kartelprofiel | RAA 1×BL30° |
| voor kartelprofiel | RBL30° 1×AA |

| | |
|--------------------|-------------------|
| voor kartelprofiel | RAA 1×BR30° |
| voor kartelprofiel | RBR45° 1×BL15° |
| voor kartelprofiel | RBL45° 1×BR15° |
| Producttype | Kartelgereedschap |

Accessoires

| | |
|--|----------|
| Set reserveonderdelen (3-delig), HM-bus, dekring, schroef Type 1 | 299920 1 |
|--|----------|