



## Kartelgereedschap universeel, Schachtgrootte: 25mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 290010 25     |
| GTIN          | 4030741660672 |
| Artikelklasse | 29H           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Draadpen in de schacht voor correctie van de vrijloophoek.  
HM-asje voor een hogere slijtvastheid.

**Modulaire opbouw: Universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar. Click-pin:** Voor snel en veilig wisselen van het kartelwiel.

### Technische beschrijving

|  |                 |
|--|-----------------|
| Asje                                   | 299910 4        |
| Werkgebied                             | 15 - 220 mm     |
| voor kartel- $\varnothing$ $d_1$       | 25 mm           |
| Schacht hoogte                         | 20 mm           |
| Schacht breedte                        | 25 mm           |
| voor kartelbreedte b                   | 8 mm            |
| voor kartelboring- $\varnothing$ $d_2$ | 6 mm            |
| Snijrichting                           | links en rechts |
| voor kartelprofiel                     | RBL 2×BR        |
| voor kartelprofiel                     | RAA 2×AA        |
| voor kartelprofiel                     | RBR 2×BL        |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| voor kartelprofiel | RGE30° BL/BR30°   |
| voor kartelprofiel | RGE45° BL/BR45°   |
| Producttype        | Kartelgereedschap |

---

## Accessoires

|                  |          |
|------------------|----------|
| HM-asjeHM Type 4 | 299910 4 |
|------------------|----------|