

Garant**Meelopende draaibankcenter voor wisselinzetstuk, Type: 20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320615 20
GTIN	4045197773623
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Geveerde uitvoering voor axiale lengtecompensatie tijdens de bewerking.**
- **Compleet gehard en geslepen. Onderhoudsvrij door continue smering.**
- **Speciale afdichting voorkomt binnendringen van vuil en koelvloeistof.**

Cilindrische schacht voor het spannen in boorstanghouders, spantanghouders of hydrodehnspanhouders; voor opname in de tweede revolver.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Flexibele toepassing dankzij verwisselbare inzetstukken. Universele toepassing op revolver en tegenspindel in CNC machines.

Levering:

Inclusief afdrukvork voor het losmaken van de inzetstukken.

Accessoires:

Verwisselbare inzetstukken nr. 320625.

Technische beschrijving

Behuizings-Ø D	40 mm
----------------	-------

Voor werkstukgewicht	200 kg
Totale lengte L	90 mm
Rondloopfout	0,01 mm
Schacht-Ø D ₁	12 mm
Ø d	20 mm
Maximaal toerental	4000 min ⁻¹
Nuttige lengte L ₁	41 mm
Veerweg	2,4 mm
Geschikt voor kleurcode	K12
Opname	Schacht-Ø 20 mm
Producttype	Centreerpunt

Accessoires

Inzetstuk voor meelopende draaibankcenter Type 3	320625 3
Inzetstuk voor meelopende draaibankcenter Type 2	320625 2
Inzetstuk voor meelopende draaibankcenter Type 4	320625 4
Inzetstuk voor meelopende draaibankcenter Type 6	320625 6
Inzetstuk voor meelopende draaibankcenter Type 1	320625 1
Inzetstuk voor meelopende draaibankcenter Type 5	320625 5