

**Garant****Meelopende draaibankcenter 60°, Morseconus: 4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320645 4
GTIN	4045197773678
Artikelklasse	31Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Lichte uitvoering met slanke behuizing.**
- **Precieze wentellagers voor hoge rondloopnauwkeurigheid.**
- **Onderhoudsvrij door continue smering.**
- **Speciale afdichting voorkomt het binnendringen van vuil en koelvloeistof.**
- **MK-schacht gehard en geslepen.**

Punthoek 60°.

**Omschrijving:**

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

**Toepassing:**

Hoofdzakelijk voor het bewerken van (zeer) kleine delen op kleine en grote draaibanken.

Behuizings-Ø D: 43 mm

Nuttige lengte B: 77 mm

Grootste punt-Ø 60° A: 20 mm

Maximale rondloopfout: 0,005 mm

Puntlengte C: 27 mm

Maximaal toerental: 6000 min<sup>-1</sup>**Technische beschrijving**

Maximale rondloopfout	0,005 mm
-----------------------	----------

Morseconus	MK4
Voor werkstukgewicht	800 kg
Puntlengte C	27 mm
Maximaal toerental	6000 min <sup>-1</sup>
Behuizings-Ø D	43 mm
Grootste punt-Ø 60° A	20 mm
Nuttige lengte B	77 mm
Producttype	Centreerpunt