

Garant**Meelopende draaibankcenter 60°, Morseconus: 5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320645 5
GTIN	4045197773685
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Lichte uitvoering met slanke behuizing.**
- **Precieze wentellagers voor hoge rondloopnauwkeurigheid.**
- **Onderhoudsvrij door continue smering.**
- **Speciale afdichting voorkomt het binnendringen van vuil en koelvloeistof.**
- **MK-schacht gehard en geslepen.**

Punthoek 60°.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Hoofdzakelijk voor het bewerken van (zeer) kleine delen op kleine en grote draaibanken.

Behuizings-Ø D: 58 mm

Nuttige lengte B: 105 mm

Grootste punt-Ø 60° A: 30 mm

Maximale rondloopfout: 0,005 mm

Puntlengte C: 37 mm

Maximaal toerental: 4000 min⁻¹**Technische beschrijving**

Behuizings-Ø D	58 mm
----------------	-------

Nuttige lengte B	105 mm
Maximaal toerental	4000 min ⁻¹
Maximale rondloopfout	0,005 mm
Morseconus	MK5
Grootste punt-Ø 60° A	30 mm
Voor werkstukgewicht	1600 kg
Puntlengte C	37 mm
Producttype	Centreerpunt