

**Garant****Meelopende draaibankcenter 60° / 30°, Morseconus: 2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320647 2
GTIN	4045197773692
Artikelklasse	31Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Lichte uitvoering met slanke behuizing.**
- **Precieze wentellagers voor hoge rondloopnauwkeurigheid.**
- **Onderhoudsvrij door continue smering.**
- **Speciale afdichting voorkomt het binnendringen van vuil en koelvloeistof.**
- **MK-schacht gehard en geslepen.**

**Met verlengde punt**, punthoek 60° / 30°.

**Omschrijving:**

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

**Toepassing:**

Hoofdzakelijk voor het bewerken van (zeer) kleine delen op kleine en grote draaibanken.

De verlengde centerpunt maak een ongehindert aanlopen van de draaibeitel aan de kopse kant van het werkstuk mogelijk. Bijzonder geschikt voor kopieerdraaien.

Behuizings-Ø D: 32 mm

Nuttige lengte B: 74 mm

Grootste punt-Ø 60° A: 15 mm

Grootste punt-Ø 30° A: 8 mm

Maximale rondloopfout: 0,005 mm

Puntlengte C: 29 mm

**Technische beschrijving**

Maximaal toerental	6000 min <sup>-1</sup>
Behuizings-Ø D	32 mm
Puntlengte C	29 mm
Grootste punt-Ø 30° A	8 mm
Maximale rondloopfout	0,005 mm
Morseconus	MK2
Nuttige lengte B	74 mm
Voor werkstukgewicht	150 kg
Grootste punt-Ø 60° A	15 mm
Producttype	Centreerpunt