

Garant**Meelopende draibankcenter 60°, Morseconus: 2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320657 2
GTIN	4045197774132
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Schachtgelagerde centerponsas van doorgehard gereedschapsstaal.**
- **Centerpunt doorgehard, meervoudig naslijpen mogelijk.**
- **Precieze wentellagers voor hoge rondloopnauwkeurigheid.**
- **Onderhoudsvrij door continue smering.**
- **Speciale afdichting voorkomt het binnendringen van vuil en koelvloeistof.**
- **Compleet gereedschap gehard en geslepen.**

Punthoek 60°.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Voor alle soorten draibanken, evenzeer geschikt voor ruwen en fijndraaien.

Behuizings-Ø D: 45 mm

Nuttige lengte B: 76 mm

Grootste punt-Ø 60° A: 20 mm

Maximale rondloopfout: 0,005 mm

Puntlengte C: 26 mm

Maximaal toerental: 5000 min⁻¹**Technische beschrijving**

Morseconus	MK2
Grootste punt-Ø 60° A	20 mm
Maximale rondloopfout	0,005 mm
Voor werkstukgewicht	200 kg
Behuizings-Ø D	45 mm
Puntlengte C	26 mm
Maximaal toerental	5000 min ⁻¹
Nuttige lengte B	76 mm
Producttype	Centreerpunt