

Garant**Meelopende draibankcenter 60°, Morseconus: 4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320657 4
GTIN	4045197774156
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Schachtgelagerde centerponsas van doorgehard gereedschapsstaal.**
- **Centerpunt doorgehard, meervoudig naslijpen mogelijk.**
- **Precieze wentellagers voor hoge rondloopnauwkeurigheid.**
- **Onderhoudsvrij door continue smering.**
- **Speciale afdichting voorkomt het binnendringen van vuil en koelvloeistof.**
- **Compleet gereedschap gehard en geslepen.**

Punthoek 60°.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Voor alle soorten draaibanken, evenzeer geschikt voor ruwen en fijndraaien.

Behuizings-Ø D: 60 mm

Nuttige lengte B: 97 mm

Grootste punt-Ø 60° A: 24 mm

Maximale rondloopfout: 0,005 mm

Puntlengte C: 36 mm

Maximaal toerental: 4300 min⁻¹**Technische beschrijving**

Grootste punt-Ø 60° A	24 mm
Behuizings-Ø D	60 mm
Voor werkstukgewicht	800 kg
Maximale rondloopfout	0,005 mm
Puntlengte C	36 mm
Nuttige lengte B	97 mm
Maximaal toerental	4300 min ⁻¹
Morseconus	MK4
Producttype	Centreerpunt