

Garant**Meelopende draibankcenter voor wisselinzetstukken, Morseconus: 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320659 3
GTIN	4045197774354
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

- Schachtgelagerde centerponsas van doorgehard gereedschapstaal.
- Centerpunt doorgehard, meervoudig naslijpen mogelijk.
- Precieze wentellagers voor hoge rondloopnauwkeurigheid.
- Onderhoudsvrij door continue smering.
- Speciale afdichting voorkomt het binnendringen van vuil en koelvloeistof.
- Compleet gereedschap gehard en geslepen.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Voor alle soorten draaibanken, evenzeer geschikt voor ruwen en fijndraaien.

Flexibele toepassing dankzij verwisselbare inzetstukken. Universele toepassing op revolver en tegenspindel in CNC machines.

Accessoires:

Verwisselbare inzetstukken nr. 320625 - 320631

Opmerking:

Wisselen van de inzetstukken aan de sleutelvlakken door tegengesteld draaien.

Behuizings-Ø D: 60 mm

Maximale rondloopfout: 0,005 mm

Maximaal toerental: 4300 min⁻¹

Voor werkstukgewicht: 300 kg

Lengte 1: 50 mm

L₂: 12 mm

Technische beschrijving

Maximaal toerental	4300 min ⁻¹
Voor werkstukgewicht	300 kg
Behuizings-Ø D	60 mm
Maximale rondloopfout	0,005 mm
Morseconus	MK3
Geschikt voor kleurcode	K14
Lengte 1	50 mm
L ₂	12 mm
Buiten-Ø D ₁	14 mm
Schacht-Ø D ₂	24 mm
Producttype	Centreerpunt

Accessoires

Inzetstuk voor meelopende draaibankcenter Type 5	320627 5
Inzetstuk voor meelopende draaibankcenter Type 6	320627 6
Inzetstuk voor meelopende draaibankcenter Type 4	320627 4
Inzetstuk voor meelopende draaibankcenter Type 3	320627 3
Inzetstuk voor meelopende draaibankcenter Type 1	320627 1
Inzetstuk voor meelopende draaibankcenter Type 2	320627 2