

 steinel
Heteluchtpistool, Type: 351502



Bestelgegevens

Bestelnummer	078321 351502
GTIN	4007841351502
Artikelklasse	07E

Omschrijving

Uitvoering:

Elektronisch geregeld heteluchtpistool HG 2320 E.

- **Digitale temperatuurinstelling van 80 – 650 °C via joystick**
- **Weergave van de temperatuur in stappen van 10 °C via LCD-display**
- **Luchthoeveelheidsregeling op 2 niveaus van 150 – 500 l/min.**

Heteluchtpistool-assortiment HG 2320 EKF in kunststof koffer, bestaande uit:

- **Heteluchtpistool met traploze luchthoeveelheidsregeling, vier opslagprogramma's, digitale temperatuur- en resthitteweergave, LOC-functie, eenhandsbediening.**
- **Reduceermondstuk 9 mm, mondstuk met brede straal 50 mm, reflectormondstuk, krimpkousset 100-delig.**

Toepassing:

Voor het lassen en vormen van kunststoffen, voor het krimpen, verwijderen van verf, solderen, drogen, ontdooien.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	HG 2320EKF
Luchttemperatuur	80 - 650 °C

Gewicht	960 g
Luchtvolumestroom	150 - 500 l/min
Uitvoering	Assortiment
Wattage	2300 W
Verpakking	Transportkoffer
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Heteluchtpistool, HE 20-600

Accessoires

Assortiment heteluchtaccessoires12-delig Type 075569	078329 075569
Temperatuurscanner HG Scan PRO Type 007690	078325 007690
Temperatuurscanner HG Scan PRO Type 007553	078325 007553
Temperatuurscanner HL Scan Type 014919	078326 014919