

**Garant****Inzetstuk voor meelopende draaibankcenter, Type: 2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320629 2
GTIN	4045197774613
Artikelklasse	31Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Grote flexibiliteit dankzij verschillende geometrieën bij dezelfde houder.**
- **Compleet gehard en geslepen.**
- **Snelle en efficiënte vervanging bij slijtage.**

**T.b.v. :**

Draaibankcenter nr. 320617 gr. 32, 40, 50/3; nr. 320659 gr. 4; nr. 321265 gr. 5; nr. 321335 gr. 4.

Geschikt voor kleurcode: K18

Buiten-Ø D: 22 mm

Schacht-Ø d: 18 mm

Nuttige lengte L<sub>1</sub>: 27 mm

Tophoek: 60 graden

Sleutelwijdte: 19 mm

**Technische beschrijving**

Tophoek	60 graden
Schacht-Ø d	18 mm

Buiten-Ø D	22 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	27 mm
Sleutelwijdte	19 mm
Geschikt voor kleurcode	K18
Producttype	Centreerpunt