

**Garant****Meelopende centreerconus, stomp, Grootste Ø / morseconus: 200/5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	323000 200/5
GTIN	4045197774798
Artikelklasse	31Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **De conus is van voren stomp.**
- **Bijzonder sterke constructie met buitengewoon sterke lagering.**
- **Het lager is van een speciaal smeermiddel voorzien en is onderhoudsvrij.**
- **Centreerconus en conusschacht zijn van hoogwaardig materiaal, geheel gehard en fijn geslepen.**

**Omschrijving:**

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

**Toepassing:**

Voor de bewerking van **holle lichamen, buizen** enz. Uitstekend geschikt bij zware verspaning waarbij ook aan hoge nauwkeurigheidseisen moet worden voldaan.

**Technische beschrijving**

Morseconus	5
Maximale rondloopfout	0,01 mm

kleinste Ø	50 mm
Maximaal toerental	1800 min <sup>-1</sup>
voor werkstukgewicht bij D	2000 kg
voor werkstukgewicht bij D1	1000 kg
Conushoek a	75 graden
Koplengte L	136 mm
Producttype	Centreerpunt