

Garant**Meelopende centreerconus, stomp, Grootste Ø / morseconus: 150/6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	323000 150/6
GTIN	4045197774804
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

- **De conus is van voren stomp.**
- **Bijzonder sterke constructie met buitengewoon sterke lagering.**
- **Het lager is van een speciaal smeermiddel voorzien en is onderhoudsvrij.**
- **Centreerconus en conusschacht zijn van hoogwaardig materiaal, geheel gehard en fijn geslepen.**

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Voor de bewerking van **holle lichamen, buizen** enz. Uitstekend geschikt bij zware verspaning waarbij ook aan hoge nauwkeurigheidseisen moet worden voldaan.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	2800 min ⁻¹
Maximale rondloopfout	0,01 mm

kleinste Ø	50 mm
Morseconus	6
voor werkstukgewicht bij D	2800 kg
voor werkstukgewicht bij D1	2000 kg
Conushoek a	75 graden
Koplengte L	112 mm
Producttype	Centreerpunt