

HOLEX**Zware massief stalen lijmtang met speciale aandrukplaat, Spanwijdte: 800mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	861320 800
GTIN	4045197775139
Artikelklasse	82C

Omschrijving**Uitvoering:**

Rail en vaste bek van getrokken blankstaal (speciaal profiel), getemperd en galvanisch verzinkt. Glijdende bek van matrijsgesmeed staal, getemperd en galvanisch verzinkt. Slijtvaste en lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad. Lange levensduur dankzij hittebestendige, speciale aandrukplaat met sinterstaalinleg. Spindel getemperd en gebruineerd met verschuifbare knevelgreep.

Zwenkbaar tot 30°.

Toepassing:

Voor zwaar en zeer zwaar gebruik bij het spannen van werkstukken in de constructiestaalbouw, bankwerkerij, auto-industrie, machinebouw enz. Dankzij de vrij kantelende speciale aandrukplaat kunnen schuine werkstukken worden gespannen. **Maximale aanklemdruk tot ca. 22000 N.**

Technische beschrijving

Uitsteeklengte	175 mm
Spanwijdte	800 mm

Doorsnede van de geleiderail	40×20 mm
Gewicht	8,5 kg
Producttype	Lijmtang

Accessoires

Drukplaat Type GSP	861121 GSP
Drukplaat Type GSV	861121 GSV