

**Plaatspanner, Spanwijdte: 55 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	861620 55
GTIN	4008158027050
Artikelklasse	83K

Omschrijving**Uitvoering:**

Handmatige vacuümpompen voor maximale zuigkracht en daardoor een zeer grote horizontale spankracht. Via hefboomen aan geleiderails kunnen hoogteverschillen worden gecompenseerd. Door het omzetten van de spanhendels aan de vacuümzuigers wordt een onderdruk gegenereerd en zuigt de plaatspanner zich automatisch vast op de plaat.

Toepassing:

Voor het spannen en positioneren van onderdelen met een glad oppervlak, bijv. keramiek, graniet, Corian®, kunststof, plaatstaal en glas.

Opmerking:

Plaatspanner tijdens opslag ontspannen om een blijvende vervorming van de rubberschijven te voorkomen.

Zuigheffers vindt u vanaf nr. 086200.

Maximale spankracht: 260 N

totale lengte: 361 mm

Technische beschrijving

Spanwijdte	55 mm
Maximale spankracht	260 N
totale lengte	361 mm
Gewicht	1,55 kg
Breedte	147 mm

Producttype

Lijmtang