



## Plaatspanner, Spanwijdte: 130mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	861620 130
GTIN	
Artikelklasse	83K

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Handmatige vacuümpompen voor maximale zuigkracht en daardoor een zeer grote horizontale spankracht. Via hefboomen aan geleiderails kunnen hoogteverschillen worden gecompenseerd. Met enkele pompbewegingen wordt de benodigde onderdruk gegenereerd. Via een markeringsring op de pompstoter kan het vacuüm altijd worden gecontroleerd en door bijpompen weer op het maximum worden gebracht.

#### Toepassing:

Voor het spannen en positioneren van onderdelen met een glad oppervlak, bijv. keramiek, graniet, Corian®, kunststof, plaatstaal en glas.

#### Opmerking:

Plaatspanner tijdens opslag ontspannen om een blijvende vervorming van de rubberschijven te voorkomen.

Zuigheffers vindt u vanaf nr. 086200.

### Technische beschrijving

Spanwijdte	130 mm
Maximale spankracht	1200 N
totale lengte	715 mm
Gewicht	4,08 kg
Breedte	215 mm
Producttype	Lijmtang

