


**Garant****Steekplaat Onbewerkt deel, HU7310, Steekbreedte w: 4,2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273696 4,2
GTIN	4045197578983
Artikelklasse	21L

**Omschrijving****Toepassing:**

Voor het slijpen van gewenste vormen.

**Technische beschrijving**

Steekbreedte w	4,2 mm
Snijmateriaal	HM
Coating	ongecoat
Hoofdtoepassing	N
Neventoepassing	Ti
Soort	HU7310
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	350 m/min	N

## Gegevensblad

Aluminium (kortspanend)	geschikt	350 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	50 m/min	S
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		