

Garant**Steekdraaihouder, rechts, Schachtgrootte: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273910 12
GTIN	4045197777263
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Opmerking:**

voor **rechtse houders** gebruikt u **rechtse platen**, voor **linkse houders** gebruikt u **linkse platen**.

Technische beschrijving

Schachtgrootte	12 mm
Vrije lengte	1,2 mm
Koplengte L ₁	21,4 mm
Functiebreedte L ₄	16,2 mm
Wisselplaatschroef	279815 13
Totale lengte L	100 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Klemschroef Type 13	279815 13
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500