



## Hoekspanner, Maximale spanwijdte: 100 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	862510 100
GTIN	4027474564810
Artikelklasse	83U

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Basis van smeedbaar gietijzer, met vaste, glad afgewerkte aanslagvlakken (spanhoek 90°).  
Verschuifbare spanbek voor **verschillende materiaaldorsnedes**.

#### Toepassing:

Om werkstukken exact haaks te spannen bij het lassen of bij montagewerk.  
Gewicht: 2,8 kg

### Technische beschrijving

Gewicht	2,8 kg
Maximale spanwijdte	100 mm
Producttype	Hoekspanner