

Garant**NC-hogedruk-machinespanklem HiPo Clamp met krachtversterker, Type: 125****Bestelgegevens**

Bestelnummer	360465 125
GTIN	4045197777904
Artikelklasse	31F

Omschrijving**Uitvoering:**

- Paarsgewijze nauwkeurigheid 0,02 mm.
- Uitlijnmaten compatibel met gangbare merken.
- Universele constructie voor verschillende bekkensystemen.
- Geleidebaan met inductie gehard.
- Volledig gesloten spindel (gemakkelijk te reinigen).
- Aan beide zijden draadgaten voor werkstukaanslag.
- Inclusief boringen 18M16 voor nulpuntspansysteem steekmaat 200 mm.
- Alle kanten behalve kopse kant geslepen: Horizontaal en zijdelings inzetbaar.
- Uitbreiden met hoekaandrijving mogelijk.
- Volledig ingekapselde en genitreerde spindel.
- Schroefdraden voor werkstukaanslag.

Uitvoering promotietekst:

- Paarsgewijze nauwkeurigheid 0,02 mm.
- Geleidebaan inductief gehard.
- Inclusief boringen 18M16 voor nulpuntspansysteem steekmaat 200 mm.
- Alle kanten behalve kopse kant geslepen: Horizontaal en zijdelings inzetbaar.
- Volledig gekapselde en genitreerde spindel.

Levering:

Inclusief getrapte bekken nr. 360468 en 360469, 4 spanklemstukken en handslinger.

Accessoires:

- Gangbare bekmerken in maat 125, bijv. nr. 361400 – 361660, nr. 362390 – 362600, nr. 361295, nr. 361296.
- Uitlijn- en fixeerset, nr. 360530.
- Werkstukaanslag, kruk, nr. 360555; 360800.

- **Spanpen nr. 360025.**
- **Hoekaandrijving nr. 360471.**
- **Adapterplaat voor snelle wissel van bekken Xtric nr. 361293; 361294 gr. 125.**
- **Adapterplaten nr. 361297; 361298 gr. 125.**

Opmerking:

- **Passende basisdeelverlenging 125 is onder nr. 360467_125 te vinden in de reservedelenlijst.**
- **Maat 125X wordt geleverd met bekken 361295 125 en 361296 125. Gebruik met Xpent-voorzetbekken mogelijk.**
- **Passende basisdeelverlenging 160 is nr. 360420 160**

Opmerking promotietekst:

Maat 125X wordt geleverd met bekken 361295 125 en 361296 125. Gebruik met XPent-voorzetbekken mogelijk.

Technische beschrijving

r ±0,015	118 mm
Spanbereik d	131 - 313 mm
Langssleuf l H7	20 mm
Spanbereik b	0 - 182 mm
Lengte basisdeel a	424 mm
Breedte basisdeel B	125 mm
Sleufafstand p H7	20 mm
t	144 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires	HiPo
o -0,02	40 mm
Dwarsleuf n H7	20 mm
Spankracht tot maximaal	40 kN
s - 0,02	62 mm
Hoogte basisdeel c -0,02	100 mm
Totale lengte L	512 mm
Gewicht	35 kg
m ±0,02	180 mm
Bekhoogte h	39,5 mm

Uitvoering	Nulpuntspansysteem
Serie	HiPoClamp
Producttype	Machineklem

Accessoires

Basisbekken, paar, zacht Voor bekbreedte 125 mm	362520 125
Basisconstructie voor verlenging Voor type 125	360467 125
Adapterbekmobiel Voor type 125	361600 125
Uitlijn- en fixeerset T-groefmaat van de tafel 12 mm	360530 12
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 14M12/90	360025 14M12/90
Uitlijn- en fixeerset T-groefmaat van de tafel 22 mm	360530 22
Spanbek, zachtmobiel Voor type 125	361325 125
Werkstukaanslag	360555
Adapterbekvast Voor type 125	361620 125
Universele neertrekbevestiging Voor type 125	361380 125
Beschermingsstrip, Click-systeem Voor type 125	361952 125
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 18M12	360025 18M12
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 12M10/90	360025 12M10/90
Spanbek, zachtvast Voor type 125	361320 125
Spanbekken, paar, met langs- en dwarsseuven Voor bekbreedte 125 mm	362400 125
Uitlijn- en fixeerset T-groefmaat van de tafel 14 mm	360530 14
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 12M10	360025 12M10
Hoekaandrijving Voor type 125	360471 125
Veerbladbekken, paar Voor bekbreedte 125 mm	362600 125
Uitlijn- en fixeerset T-groefmaat van de tafel 16 mm	360530 16
Getrapte bevestiging Voor type 125	361420 125
Universele neertrekbevestiging Voor type 125	361390 125

Getrapte bekmobiel Voor type 125	360468 125
Getrapte bekmobiel Voor type 125	361400 125
Rolneertrekbecken, paar Voor bekbreedte 125 mm	362460 125
Uitlijn- en fixeerset T-groefmaat van de tafel 18 mm	360530 18
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 16M10	360025 16M10
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 18M16	360025 18M16
Spanbekken, paar, met afgezet steunvlak Voor bekbreedte 125 mm	362560 125
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 16M8	360025 16M8
Basisbekmobiel Voor type 125	361500 125
Beschermingsstrip voor getrapte zijde Voor type 125	361972 125
Kantelbekmobiel Voor type 125	361660 125
Reserveveerbladen, paar Voor bekbreedte 125 mm	362620 125
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 25M10	360025 25M10
Werkstukaanslag 3-dimensionaal Type 125	360435 125
Prismabekken, paar Voor bekbreedte 125 mm	362500 125
Beschermingsstrip, Click-systeem Voor type 125	361962 125
Spanbekken, paar, glad Voor bekbreedte 125 mm	362420 125