

**Garant****Getrapte bek mobiel, Voor type: 125****Bestelgegevens**

Bestelnummer	360468 125
GTIN	4045197777928
Artikelklasse	31F

**Omschrijving****Toepassing:**

Voor opname van HD-bekken nr. 362390 – 362600.

**Materiaal:**

Gehard staal, geslepen oppervlakken.

**T.b.v.:**

NC-hogedruk-machinespanklem nr. 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.

**Technische beschrijving**

Hoogte $h_1$	20 mm
Lengte $l_1$	40 mm
Bekhoogte h	39,5 mm
Bekbreedte b	125 mm
Geschikt voor kleurcode	NC8
Geschikt voor kleurcode	HOLEX NC
Geschikt voor kleurcode	HiPo
Geschikt voor kleurcode	TC

Geschikt voor kleurcode	Duo
Geschikt voor kleurcode	LC-GARANT
Geschikt voor kleurcode	LC
Geschikt voor kleurcode	Titan
Geschikt voor kleurcode	Titan2/TitanSense
Beklengte I	70 mm
Producttype	Bankschroefbekken