

Garant**eco-Steekzwaard versterkt, rechts, Steekzwaardhoogte h₅ / steekbreedte w: 26/3mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	273864 26/3
GTIN	4045197778215
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Uitvoering:

Met eco-koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

T.b.v.:

Houder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 of VDI-houder 319133. 319140 – 319141 grootte RR of LR.

Let op:

Montagesleutel nr. 279920 apart bestellen.

Opmerking:

Vanwege de constructie niet compatibel met EWS-opnames nr. 319148 en 319149.

Technische beschrijving

Hoogte h ₁	21,4 mm
Steekbreedte w	3 mm
Voor maximale werkstuk-Ø	65 mm
Hoogte van beitelhouder h ₅	26 mm
Serie	Eco
Totale lengte L	97 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja

axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekzaard