

**Garant****eco-Steekzwaard versterkt, rechts, Steekzwaardhoogte h<sub>5</sub> / steekbreedte w:  
26/3Lmm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	273864 26/3L
GTIN	4045197778239
Artikelklasse	21W

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Met eco-koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

**T.b.v.:**

Houder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 of VDI-houder 319133. 319140 – 319141 grootte RR of LR.

**Let op:**

Montagesleutel nr. 279920 apart bestellen.

**Opmerking:**

Vanwege de constructie niet compatibel met EWS-opnames nr. 319148 en 319149.

## Technische beschrijving

Voor maximale werkstuk-Ø	90 mm
Hoogte van beitelhouder h <sub>5</sub>	26 mm
Steekbreedte w	3 mm
Hoogte h <sub>1</sub>	21,4 mm
Serie	Eco
Totale lengte L	109,5 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja

axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekzwaard