

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261124 16/11
GTIN	4045197778369
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 7
Spanhoogte L ₂	15 mm
ISO-code houder	A16M SVJBR/L11
Koplengte L ₁	31,4 mm
Totale lengte L	150 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1103..
Plaatafmeting	11 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	22 mm
Halsbreedte L ₄	9,5 mm
Instelhoek κ	142 graden
Middenverplaatsing L ₃	2 mm
Schacht-Ø D _s	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500