

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 261124 25/16 |
| GTIN | 4045197778383 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Minimale voorboor-Ø D_{min} | 28 mm |
| Totale lengte L | 200 mm |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 8 |
| geschikte wisselplaat | VB.. 1604.. |
| Halsbreedte L_4 | 16,5 mm |
| ISO-code houder | A25R SVJBR/L16 |
| Instelhoek κ | 142 graden |
| Koplengte L_1 | 44 mm |
| Plaatafmeting | 16 mm |
| Spanhoogte L_2 | 24 mm |
| Middenverplaatsing L_3 | 4,6 mm |
| Schacht-Ø D_s | 25 mm |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Inzetsoort | rechts |
| Binnendraaidiepte tot | 3×D |
| Inwendige koeling | ja |
| Toepassing | Langsdraaien binnen |

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 17

269028 17

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-
profiel 15IP

674252 15IP

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500