

**Garant**
**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/11 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	261125 16/11
GTIN	4045197778390
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Spanhoogte $L_2$	15 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1103..
Totale lengte L	150 mm
Halsbreedte $L_4$	9,5 mm
Instelhoek $\kappa$	142 graden
ISO-code houder	A16M SVJBR/L11
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Koplengte $L_1$	31,4 mm
Middenverplaatsing $L_3$	2 mm
Plaatafmeting	11 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	22 mm
Schacht-Ø $D_s$	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

---

**Accessoires**

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500