

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261125 20/11
GTIN	4045197778406
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Halsbreedte L ₄	11 mm
Spanhoogte L ₂	19 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Koplengte L ₁	38 mm
Instelhoek κ	142 graden
geschikte wisselplaat	VB.. 1103..
Middenverplaatsing L ₃	2 mm
ISO-code houder	A20Q SVJBR/L11
Totale lengte L	180 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	25 mm
Plaatafmeting	11 mm
Schacht-Ø D _s	20 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500