

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261125 25/16
GTIN	4045197778413
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	A25R SVJBR/L16
Plaatafmeting	16 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Instelhoek κ	142 graden
Middenverplaatsing L_3	4,6 mm
Koplengte L_1	44 mm
Halsbreedte L_4	16,5 mm
Totale lengte L	200 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1604..
Minimale voorboor-Ø D_{min}	28 mm
Spanhoogte L_2	24 mm
Schacht-Ø D_s	25 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 17

269028 17

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-
profiel 15IP

674252 15IP

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500