



Hoge voedingsfrees 7792VX, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 32/4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221900 32/4
GTIN	4056544196972
Artikelklasse	28R

Omschrijving

Omschrijving:

De unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfreesen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiperfase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	229918 (T15; 2,1 Nm)
Totale lengte L_{totaal}	250 mm
Wisselplaatafmeting	09
Afkoppellengte L_1	70 mm
Aantal snijkanten Z	4
geschikte wisselplaat	XD..
Schacht-Ø D_s h6	32 mm
Ø D_3	17 mm
Snijkant-Ø D_c	32 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	1,5 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	62 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Rampinghoek α_{\max}	0,88 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	16,3 mm
Instelhoek κ	13 graden
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229918
-------------	--------