




## Hoge voedingsfrees 7792VX, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 32/3Lmm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	221900 32/3L
GTIN	2050002058484
Artikelklasse	28R

### Omschrijving

#### Omschrijving:

De unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfreesen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiperfase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

### Technische beschrijving

Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	70 mm
Wisselplaatafmeting	12
geschikte wisselplaat	XD..
Wisselplaatschroef	229908 (T15; 3,1 Nm)
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	2,5 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	250 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Ø D <sub>3</sub>	11 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>max</sub>	62 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	43 mm
Rampinghoek $\alpha_{\max}$	1,67 graden
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	10,3 mm
Instelhoek $\kappa$	12 graden
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

---

## Accessoires

Spanschroef	229908
-------------	--------