



Hoge voedingsfrees 7792VX, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 35/4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221905 35/4
GTIN	4056544196644
Artikelklasse	28R

Omschrijving

Omschrijving:

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Technische beschrijving

Ø D ₃	20 mm
Wisselplaatschroef	229918 (T15; 2,1 Nm)
Snijkant-Ø D _c	35 mm
Wisselplaatafmeting	09
Aantal snijkanten Z	4
Totale lengte L _{totaal}	43 mm
Opnamedraad M	M16
Maximale snijdiepte a _{p max}	1,5 mm
geschikte wisselplaat	XD.. 0904
Inwendige koeling	ja

Ramplinglengte L voor α_{\max}	19,3 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	55 mm
Ramplinghoek α_{\max}	0,74 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229918
-------------	--------