



Hoge voedingsfrees 7792VX, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 42/5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221905 42/5
GTIN	4056544196750
Artikelklasse	28R

Omschrijving

Omschrijving:

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Technische beschrijving

Opnamedraad M	M16
Snijkant-Ø D _c	42 mm
Totale lengte L _{totaal}	43 mm
Aantal snijkanten Z	5
Maximale snijdiepte a _{p max}	1,5 mm
geschikte wisselplaat	XD.. 0904
Ø D ₃	27 mm
Wisselplaatschroef	229918 (T15; 2,1 Nm)
Wisselplaatafmeting	09
Inwendige koeling	ja

Ramplinglengte L voor α_{\max}	26,3 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	69 mm
Ramplinghoek α_{\max}	0,55 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229918
-------------	--------