



Hoge voedingsfrees 7792VX, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 42/4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221905 42/4
GTIN	4056544199317
Artikelklasse	28R

Omschrijving

Omschrijving:

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D _c	42 mm
geschikte wisselplaat	XD.. 1205
Wisselplaatafmeting	12
Wisselplaatschroef	229908 (T15; 3,1 Nm)
Ø D ₃	21 mm
Aantal snijkanten Z	4
Maximale snijdiepte a _{p max}	2,5 mm
Opnamedraad M	M16
Totale lengte L _{totaal}	43 mm
Inwendige koeling	ja

Ramplinglengte L voor α_{\max}	20,3 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	63 mm
Ramplinghoek α_{\max}	0,85 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229908
-------------	--------