

**Hoge voedingsfrees 7792VX, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 66/5Lmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221908 66/5L
GTIN	4056544197856
Artikelklasse	28R

Omschrijving**Omschrijving:**

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezes en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	27 mm
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Wisselplatafmeting	09
Wisselplaatschroef	229918 (T15; 2,1Nm)
Aantal snijkanten Z	5
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	1,5 mm
Ø D_3	51 mm

geschikte wisselplaat	XD.. 0904
Snijkant-Ø D _c	66 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	117 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	130 mm
Ramplinglengte L voor α _{max}	50,3 mm
Ramplinghoek α _{max}	0,29 graden
Instelhoek κ	13 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Rampling
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229918
-------------	--------