



## Hoge voedingsfrees 7792VX, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 40/4Lmm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	221908 40/4L
GTIN	4056544198211
Artikelklasse	28R

### Omschrijving

#### Omschrijving:

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezes en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

### Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	22 mm
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Ø D <sub>3</sub>	19 mm
Aantal snijkanten Z	4
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	2,5 mm
Wisselplaatschroef	229919 (T15; 3,1 Nm)
geschikte wisselplaat	XD.. 1205

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	40 mm
Wisselplaatafmeting	12
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{min}}$	59 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{max}}$	78 mm
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\text{max}}$	18,3 mm
Ramplinghoek $\alpha_{\text{max}}$	0,94 graden
Instelhoek $\kappa$	12 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Rampling
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

Spanschroef	229919
-------------	--------