

Garant**Tweesnijder ER, Aansluiting: ER25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	237609 ER25
GTIN	4045197778901
Artikelklasse	29W

Omschrijving**Uitvoering:**

De tweesnijderkop bestaat uit een basisdeel en wisselplaathouder.

Eenvoudige aansluiting met ER-spantanghouder door geïntegreerde conus.

Snijkanten afzonderlijk verstelbaar.

Toepassing:

Voor het opboren van bestaande boringen.

Inwendige koeling: ja

geschikte wisselplaat: CC..09T3..

Nuttige lengte L₁: 65 mm

Spindelbereik-Ø: 39,5 - 51,1 mm

Wisselplaatschroef: 219805

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	219805
geschikte wisselplaat	CC..09T3..
Nuttige lengte L ₁	65 mm
Spindelbereik-Ø	39,5 - 51,1 mm
Aansluiting	ER25
Inwendige koeling	ja
Producttype	Tweesnijder

