

Garant**Tweesnijder ER, Aansluiting: ER40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	237609 ER40
GTIN	4045197778925
Artikelklasse	29W

Omschrijving**Uitvoering:**

De tweesnijderkop bestaat uit een basisdeel en wisselplaathouder.

Eenvoudige aansluiting met ER-spantanghouder door geïntegreerde conus.

Snijkanten afzonderlijk verstelbaar.

Toepassing:

Voor het opboren van bestaande boringen.

Inwendige koeling: ja

geschikte wisselplaat: CC..1204..

Nuttige lengte L₁: 85 mm

Spindelbereik-Ø: 65,5 - 87,1 mm

Wisselplaatschroef: 219864

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	219864
Nuttige lengte L ₁	85 mm
geschikte wisselplaat	CC..1204..
Spindelbereik-Ø	65,5 - 87,1 mm
Aansluiting	ER40
Inwendige koeling	ja
Producttype	Tweesnijder

