

**Garant****Precisie-kotterkop ER, Aansluiting: ER25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	237548 ER25
GTIN	4045197778949
Artikelklasse	29W

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met geïntegreerde conus. **Eenvoudige aansluiting met ER-spantanghouder.**  
Aanzetnauwkeurigheid 0,002 mm in Ø.

**Toepassing:**

Bij voorkeur met wisselplaat nr. 237695 – 237698.

**Opmerking:**

Bij uitdraaicyclus op snijkantoriëntatie  $\pm 20^\circ$  letten! Wisselplaathouder nr. 237604 1 voor uitbreiding naar Ø-bereik 47,9 – 59,1 mm.

**Technische beschrijving**

Nuttige lengte $L_1$	65 mm
Aansluiting	ER25
geschikte wisselplaat	CC..0602..
Wisselplaatschroef	237606 Maat 1
Spindelbereik-Ø	39,9 - 51,1 mm
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap

