

Garant**Precisie-kotterkop ER, Aansluiting: ER32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	237548 ER32
GTIN	4045197778956
Artikelklasse	29W

Omschrijving**Uitvoering:**

Met geïntegreerde conus. **Eenvoudige aansluiting met ER-spantanghouder.**
Aanzetnauwkeurigheid 0,002 mm in Ø.

Toepassing:

Bij voorkeur met wisselplaat nr. 237695 – 237698.

Opmerking:

Bij uitdraaicyclus op snijkantoriëntatie $\pm 20^\circ$ letten! Wisselplaathouder nr. 237604 2 voor uitbreiding naar Ø-bereik 64,9– 81,1mm.

Technische beschrijving

Nuttige lengte L_1	75 mm
Aansluiting	ER32
geschikte wisselplaat	CC..0602..
Wisselplaatschroef	237606 Maat 1
Spindelbereik-Ø	50,9 - 67,1 mm
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap

